



Stromingssonde, Type: FR



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 474152 FR |
| GTIN | 4029547018916 |
| Artikelklasse | 47B |

Omschrijving

Uitvoering:

Vleugelrad-meetsonde Ø 16 mm voor de meting van grote luchtstromen tot 50 m/s. Voor metingen in buizen of kanalen met telescoop uittrekbaar tot een lengte van 850 mm.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

| | |
|---|--|
| Meetbereik | 0,6 - 50 m/s |
| Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde) | $\pm 0,2 + 1\%$ (0,6 tot 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (40,1 tot 50 m/s) m/s |
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 70 °C |
| IP-klasse | IP 54 |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Producttype | Stromingssonde |

