



Stromingssonde, Type: HD



Bestelgegevens

Bestelnummer	474152 HD
GTIN	4029547018848
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Hittedraad-meetsonde (Ø sondekop 9 mm) voor kleine luchtstromen tot 30 m/s. Met telescoop uittrekbaar tot 850 mm. Incl. temperatuursensor.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 30 m/s
Maximale afwijking (m/s + % van meetwaarde)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 tot 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 tot 30 m/s) m/s
Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Stromingssonde

