

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-920, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094385 9
GTIN	10076490489394
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-920. Met Ansell Grip Technology™: Microscopisch kleine kanalen in de nitrillaag voeren olie weg van het contactvlak en garanderen zo een goede grip. Bijzonder geschikt voor metaalproductie, evenals algemeen fabrieks- en machine-onderhoud.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Ademend	goed
Tastgevoel	goed
Grip bij natheid	goed
DMF-vrij	nee

Grip bij olie	zeer goed
siliconenvrij	nee
Materiaal coating	nitril
Pasvorm	zeer goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Handschoenmaat	9
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	3131A
Dragermateriaal	Nylon
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	246 mm
Kleur	blauw
Gewicht	25 g
Breitechnologie	15G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitril
Producttype	Universele handschoenen