

Mitutoyo**Digitale Absolute-meetsklok met PEAK-functie, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Multifunctionele meetklok met absolute capacitieve schaal. Meetwaarde blijft ook na het uitschakelen behouden. **Met verbeterde PEAK-functie.** Dankzij 50 metingen per seconde worden piekwaarden betrouwbaarder en nauwkeuriger gemeten.

Functie:

ABS/INC, PRESET, nulstelling, tolerantiebeoordeling. Waardeopslagfunctie, MAX- / MIN-functie. IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

Nauwkeurige bepaling van het hoogste en laagste punt van een geweld vlak.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

dikte van de behuizing	39 mm
------------------------	-------

Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Kalibratie	C1
Aflezingsnaar keuze	0,005 / 0,0001 / 0,00005 inch
Behuizing-Ø	61 mm
Meetbereik	0 - 12,5 mm
Aflezingsnaar keuze	0,01 / 0,001 mm
Opspanschaft-Ø h6	8 mm
Meetkracht	≤ 1,5 N
IP-klasse	IP 42
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,003 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,0001 inch
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Hardmetalen taster Type 2	434910 2
---------------------------	----------

Stalen taster Type 2	434900 2
Robijntaster Type 2	434915 2
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032