



Zaklamp, led en UV met accu, Type: UV-LED



Bestelgegevens

Bestelnummer	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium, met accu, 3-traps led, **omschakelbaar op UV-licht, 90° draaibare kop** en magneetvoet. Nieuwste led-technologie met uitstekende lichtopbrengst.

· **Rubberen drukknopbekleding.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel.

Technische beschrijving

Accucapaciteit	2,6 Ah
Lichtstroom stand 2	300 lm
IP-klasse	IP 54
Lichtstroom	450 lm
Brandduur	2 - 8 h
Kop-Ø	29 mm
Golflengte van de UV-straling	395 nm
Aantal inbegrepen accu's	1
Totale lengte	158 mm

Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtstroom stand 3	120 lm
Producttype	Taschenlampe