



## Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 65/30 Accuvoeding, Accucapaciteit: 2X5,2Ah



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085757 2X5,2
GTIN	2050001945952
Artikelklasse	04F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen, markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).

- **Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.**
- **Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging.**
- **Kleurendisplay met hoge resolutie.**
- **Markering vooraf bekijken voor betrouwbare markeringen.**
- **Onbreekbare behuizing.**
- **Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.**
- **Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.**
- **Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.**
- **Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.**
- **Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.**
- **Incl. HPGL-pakket (voor het markeren van individuele logo's en keurmerken, incl. CE-aanduiding).**
- **Incl. Comfortpakket (bijv. voor ploegenkenmerk, voorpositioneren, meervoudige markering enz.)**

- **Intern geheugen voor honderden markeerbestanden, fonts en logo's.**
- **Beschikbaar in 15 talen.**

Zeer handzaam, 100% mobiel **accu-handmarkeersysteem** met geïntegreerd toetsenbord en LCD-kleurendisplay met hoge resolutie.

Markeerveld: 65 × 30 mm.

### **Norm:**

Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).

- **Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.**
- **Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging.**
- **Kleurendisplay met hoge resolutie.**
- **Markering vooraf bekijken voor betrouwbare markeringen.**

### **Levering:**

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Oplegprisma met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, **2×18 V li-ion-accu**, lader.

### **Opmerking:**

Optioneel leverbaar: Magneetplaat nr. 085758 65/30, zuilstandaard nr. 085783 MINI.

maximale markeerveldhoogte: 30 mm

Aansluiting: USB-aansluiting

Accucapaciteit: 5,2 Ah

Nominale spanning: 18 V

Gewicht inclusief accu: 2,7 kg

## Technische beschrijving

Aansluiting	USB-aansluiting
Letterhoogte	10 mm
Fabrikantnummer	FlyMarker® mini 65/30
Accucapaciteit	5,2 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
Nominale spanning	18 V
Gewicht inclusief accu	2,7 kg
maximale markeerveldbreedte	65 mm
maximale markeerveldhoogte	30 mm
Producttype	Naaldmarkeerapparaat

## Accessoires

Zuilstandaard voor stationair gebruik Type MINI	085783 MINI
Markeernaald voor FlyMarker® Hoek van de markeernaaldpunt 60 graden	085790 60
Markeernaald voor FlyMarker® Hoek van de markeernaaldpunt 90 graden	085790 90
Magneetplaat voor FlyMarker® mini Type 65/30	085758 65/30
Logo vervaardigen uit bestand Type LOGO	085785 LOGO
Markeernaald voor FlyMarker® Hoek van de markeernaaldpunt 110 graden	085790 110