

Garant**Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, RVS, Schijf-Ø: 230mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	563272 230
GTIN	4045197967473
Artikelklasse	51M

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor **RVS**.

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgevoel. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfdikte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing** mogelijk. **Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming.**

Specificatie:

A46-BF.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	230 mm
Schijfbreedte	1,9 mm
Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A46-BF

Voor materiaaldiktes	5,7 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		