

Garant**Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, RVS, Schijf-Ø: 178mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563272 178
GTIN	4045197967466
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal type voor **RVS**.

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgevoel. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfdikte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing** mogelijk. **Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming.**

Specificatie:

A46-BF.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A46-BF
Schijf-Ø	178 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	1,6 mm

Voor materiaaldiktes	7,7 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		