

Garant**Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, staal, Schijf-Ø:
178mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	563262 178
GTIN	4045197967527
Artikelklasse	51M

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgevoel. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfdikte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing** mogelijk. **Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming**.

Speciaal type voor **staal**, hoogrendementuitvoering.

Specificatie:

A46S-BF.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijfbreedte	1,6 mm
Vormbeschrijving	recht
Vorm	41

Specificatie	A46S-BF
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Schijf-Ø	178 mm
Voor materiaaldiktes	7,7 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		