

**Garant****Doorslijpschijf, hoogrendementuitvoering EXTRA DUN, staal, Schijf-Ø:  
115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563262 115
GTIN	4045197967503
Artikelklasse	51M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nieuwe, volgens de modernste technologie vervaardigde **hoogrendementuitvoering** met een duidelijk productiviteitsvoordeel en een uitstekend snijgevoel. **Groter snijvermogen** dankzij ruwe, vrij slijpende zijvlakken, uitstekende standtijd, **verbeterd aansnijgedrag**.

Door de geringe schijfdikte is **snel** doorslijpen **zonder uitoefening van kracht en met een grote tijdsbesparing** mogelijk. **Zuivere snijvlakken, nauwelijks braamvorming**.

Speciaal type voor **staal**, hoogrendementuitvoering.

**Specificatie:****A60S-BF.****Technische beschrijving**

Boring-Ø	22,23 mm
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>

Schijfbreedte	1 mm
Specificatie	A60S-BF
Schijf-Ø	115 mm
Voor materiaaldiktes	3 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		