

**Slijpschijf PREMIUM*** EXTRA DUN, Schijf-Ø: 230mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563406 230
GTIN	9003170321426
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal type voor het doorslijpen van **non-ferrometalen zoals aluminium, messing, brons etc.**

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A30N-BFXA.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Schijfbreedte	2,5 mm
Schijf-Ø	230 mm
Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A60N-BFXA

Boring-Ø	22,23 mm
Voor materiaaldiktes	7,5 - 12,5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Non-ferro- en zachte metalen
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		