

**Slijpschijf PREMIUM\*\*\* EXTRA DUN, Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563406 115
GTIN	9009012019322
Artikelklasse	53T

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Speciaal type** voor het doorslijpen van **non-ferrometalen zoals aluminium, messing, brons etc.**

**Toepassing:**

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid  $v_c$ .

**Specificatie:**

**A60N-BFP.**

**Opmerking:**

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	115 mm
Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A60N-BFP
Boring-Ø	22,23 mm

Schijfbreedte	1 mm
Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Non-ferro- en zachte metalen
geoptimaliseerd voor materiaal	Aluminium
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		