

**Garant****Tafelwagen T9 met 2 laadbakken, Type: TL92****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie.

Greep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Met 2 vastgelaste oliedichte laadbakken met 37 mm hoge rand.

Een extra laadvlak voor de middelste etage is leverbaar.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Accessoires:**

Tussenlegbord nr. 918575; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

**Kleur:**

Zilverkleurige **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Laadvlakdiepte	500 mm
----------------	--------

Laadvlakhoogte onder	195 mm
Type	TL92
Diepte	509 mm
Laadvlakbreedte	850 mm
Wiel-Ø	125 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Gewicht	34 kg
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Breedte	1040 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Hoogte	875 mm
Laadvlakhoogte boven	850 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Bakhoogte	37 mm
Producttype	Tafelwagen