

**Garant****Tafelwagen T9 met 2 laadbakken, Type: TL96****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie.

Greep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Met 2 vastgelaste oliedichte laadbakken met 37 mm hoge rand.

Een extra laadvlak voor de middelste etage is leverbaar.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Accessoires:**

Tussenlegbord nr. 918575; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

**Kleur:**

Zilverkleurige **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2

Laadvlakhoogte boven	935 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	1190 mm
Wiel-Ø	200 mm
Laadvlakhoogte onder	280 mm
Maximale belastbaarheid	500 kg
Laadvlakdiepte	700 mm
Hoogte	955 mm
Diepte	709 mm
Type	TL96
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Laadvlakbreedte	1000 mm
Gewicht	56 kg
Bakhoogte	37 mm
Producttype	Tafelwagen