

uvex**Hoge veterschoen zwart/oranje uvex 2, S3, EU-schoenmaat: 36**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092133 36 |
| GTIN | 4031101653235 |
| Artikelklasse | 04V |

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en flexibele veiligheidsschoen. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.

- **Distance Mesh-voeringmateriaal.**
- **100 % metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **Tweelaags PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.**
- **PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal voor aanzienlijk langere standtijden.**
- **Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.**
- **ESD-uitrusting.**

Hoge veterschoen met gehydrofobeerd bovenmateriaal van hightech-microvelours en zachte gevoerde kraag en gevoerde tong.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Composiet

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|---|
| Veiligheidsklasse | S3 |
| EU-schoenmaat | 36 |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Materiaal teenbeschermpap | Composiet |
| Doorloopzekerheid | Textiel |
| Geslacht | Heren |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Veiligheidslaarzen |