

3M
**Afbraamschijf CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Schijf-Ø x schijfbreedte:
178X4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	560452 178X4
GTIN	4046719811489
Artikelklasse	53M

Omschrijving
Uitvoering:

Afbraamschijf met **nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ II voor RVS en staal**. Zeer hoge afneemcapaciteit en goede standtijd. Geringe aandrukkraft voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.

Toepassing:

Geschikt voor afschuren en zware doorslijpwerkzaamheden.

Specificatie:
A36S-BF.

Vormbeschrijving: recht

Boring-Ø: 22,23 mm

Technische beschrijving

Schijf-Ø	178 mm
Vormbeschrijving	recht
Schijfbreedte	4,2 mm

Boring-Ø	22,23 mm
Voor materiaaldiktes	12,6 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	20-30 graden
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Afbraamschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
droog	geschikt		