



Lamellenslijpschijf 969F Cubitron™ II, glasweefselschotel conisch, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 60



Bestelgegevens

Bestelnummer	565505 60
GTIN	4054596196339
Artikelklasse	53F

Omschrijving

Uitvoering:

Ideaal voor vlakslijpen.

Bekleed met **nauwkeurig gevormde Cubitron™ II** keramische korrel voor **maximale afneemcapaciteit en standtijd**.

Toepassing:

Ideaal voor **snel** en **koel slijpen** van moeilijk verspanbare staalsoorten met haakse slijpers met groot vermogen.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	125 mm
Vormbeschrijving	schuin
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
droog	geschikt		