

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-818, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 094358 8 |
| GTIN | 10076490478558 |
| Artikelklasse | 04P |

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-818. Met innovatieve coating voor een driemaal langere levensduur dan vergelijkbare handschoenen. Nylon spandex-dragermateriaal met **18-gauge** breitechiek voor een optimale tast bij fijne werkzaamheden. **Siliconen- en latexvrij**. Bijzonder geschikt voor hantering van kwetsbare onderdelen, fijne montage van kleine schroeven, uitrusting van productiestraten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|------------|-----------|
| Pasvorm | zeer goed |
| Tastgevoel | zeer goed |
| Ademend | zeer goed |

| | |
|------------------------|--|
| Grip bij olie | goed |
| siliconenvrij | nee |
| Handschoenmaat | 8 |
| Grip bij natheid | goed |
| DMF-vrij | nee |
| Materiaal coating | Nitril / PU |
| Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. |
| Serie | HyFlex® |
| Handschoentype | Universele handschoenen |
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Inhoud | 12 |
| Handschoeneigenschap | Siliconenvrij |
| Handschoeneigenschap | latexvrij |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij |
| Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie |
| EN 388 | 3121A |
| Dragermateriaal | Nylon spandex |
| Coating | Nitrilschuim |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Precisie |
| Lengte | 200 mm |
| Kleur | blauw |
| Gewicht | 16,5 g |
| Breitechnologie | 18G |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Materiaal | Nitrilschuim |
| Snijbeschermingsklasse | A |
| Producttype | Universele handschoenen |

