



Lamellenslijpschijf V4 Purple Power, (CER) staalplaatschotel, schuin voor staal en roestvrij staal, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 36



Bestelgegevens

Bestelnummer	565450 36
GTIN	4027497009329
Artikelklasse	53L

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf met **hoge laagdichtheid** en robuuste staalplaatschotel voor grote aandrukkracht. Zelfscherpende keramische korrel (CER) op polyester ondergrond voor een **zeer hoge afnamecapaciteit** en resistentie.

Toepassing:

Voor harde en ruwe slijptoeepassingen op oppervlakken en langs randen.

Norm:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

Maximale omtreksnelheid: 80 m/s

Vormbeschrijving: schuin

Boring-Ø: 22,23 mm

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Korrelgrootte	36

Vormbeschrijving	schuin
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		