



## Dopsleutelassortiment, 1/4 inch-vierkant 11-delig, Aantal delen: 11



### Bestelgegevens

Bestelnummer	630372 11
GTIN	3662424080722
Artikelklasse	63V

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

#### Voordeel:

- **Door de geringe hoogte bijzonder geschikt voor werksituaties met weinig ruimte.**
- **Tot 50% ruimtebesparing ten opzichte van traditionele producten.**

#### Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M3 – M8.

#### Levering:

Doppen 6-kant: 10 St. maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Ratel: 1 st.

Opgeborgen in: Kunststof box

Hoogte: 33 mm

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5,5-14 mm

### Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5,5-14 mm

Aantal delen	11
Verpakking	Kunststof box
Lengte	125 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	33 mm
Producttype	Dopsleutel