

**Boutuitdraaier Met dubbele snijkant en centerpunt., Type: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082861 3
GTIN	4049002020896
Artikelklasse	04D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

**Toepassing:**

**Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad.**

**T.b.v. :**

Gehard staal. Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad.

**Opmerking:**

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Voorboor-Ø: 6,4 mm

Geschikt voor schroeven/bouten: M10 – M12

Geschikt voor: gehard staal

**Technische beschrijving**

Geschikt voor schroeven/bouten	M10 – M12
Voorboor-Ø	6,4 mm
Type	3
Geschikt voor	gehard staal
Producttype	Boutuitdraaier

