

**Boutuitdraaier Met dubbele snijkant en centerpunt., Type: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082861 2
GTIN	4049002020889
Artikelklasse	04D

Omschrijving**Uitvoering:**

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad.

T.b.v. :

Gehard staal. Geschikt voor zowel rechtse als linkse draad.

Opmerking:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Voorboor-Ø: 4,8 mm

Geschikt voor schroeven/bouten: M8 – M10

Geschikt voor: gehard staal

Technische beschrijving

Voorboor-Ø	4,8 mm
Type	2
Geschikt voor schroeven/bouten	M8 – M10
Geschikt voor	gehard staal
Producttype	Boutuitdraaier

