



Hoekspanner, Maximale spanwijdte: 120mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	862500 120
GTIN	4008158016825
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Basis van smeedbaar gietijzer, met vaste, glad afgewerkte aanslagvlakken (spanhoek 90°).
Verschuifbare spanbek voor **verschillende materiaaldooersnedes**.

Toepassing:

Om werkstukken exact haaks te spannen bij het lassen of bij montagewerk.

Technische beschrijving

Maximale spanwijdte	120 mm
Maximale doorlaat	100 mm
Gewicht	7,8 kg
Bekhoogte	61 mm
Producttype	Hoekspanner

