




Hoekspanner, lichte uitvoering, Maximale doorlaat: 30mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	862700 30
GTIN	4008158010427
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Metalen basis met kunststof afwerking, spanhoek 90°. Verschuifbare spanbekken, daarom ook geschikt voor **verschillende materiaaldiktes**.

Toepassing:

Om profielen en vlak materiaal exact haaks te spannen, voor schroef- of lijmverbindingen. Niet gebruiken voor laswerk.

Technische beschrijving

Spanwijdte bij 2 gelijke werkstukken	45 / 45 mm
Spanwijdte bij 2 ongelijke werkstukken	23 / 63 mm
Maximale doorlaat	30 mm
Bekhoogte	30 mm
Producttype	Hoekspanner