

**Span- en spreidklem, Spanwijdte: 300mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 861600 300 |
| GTIN | 4008158035819 |
| Artikelklasse | 83K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), galvanisch verzinkt. Glijdende bek van staal met trapeziumschroefdraadspindel en aandrukplaat vrij kantelend tot 30°. Door de glijdende bek om te zetten, kan de klem worden gebruikt voor **spreidwerk** (druk naar buiten).

Toepassing:

Maximale aanklemdruk tot ca. 7500 N.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|----------|
| Doorsnede van de geleiderail | 28×11 mm |
| Spanwijdte | 300 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Uitsteeklengte | 120 mm |
| Producttype | Lijmtang |

Accessoires

Drukstuk

861605