



## Slijpschijf SGP STEEL EXTRA SMAL, Schijf-Ø: 115mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	563440 115
GTIN	4007220103890
Artikelklasse	55T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Extra dunne **hoogrendement-doorslijpschijf** voor zeer snelle snedes met geringe braamvorming en geringe thermische belasting, voor comfortabel, ergonomisch snijden. Sterk belastbaar, zeer groot snijvermogen en een uitstekende standtijd.

#### Specificatie:

**A60Q-CERAMIC SGP STEEL.**

### Technische beschrijving

Vormbeschrijving	recht
Schijf-Ø	115 mm
Schijfbreedte	1 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Voor materiaaldiktes	3 - 5 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
aanbevolen aanzethoek	90 graden

geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		