




## Hoekspanner, lichte uitvoering, Maximale doorlaat: 60mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	862700 60
GTIN	4008158010410
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Metalen basis met kunststof afwerking, spanhoek 90°. Verschuifbare spanbekken, daarom ook geschikt voor **verschillende materiaaldiktes**.

#### Toepassing:

Om profielen en vlak materiaal exact haaks te spannen, voor schroef- of lijmverbindingen. Niet gebruiken voor laswerk. Met snelverstelbaarheid.

### Technische beschrijving

Maximale doorlaat	60 mm
Spanwijdte bij 2 ongelijke werkstukken	25 / 140 mm
Spanwijdte bij 2 gelijke werkstukken	100 / 100 mm
Bekhoogte	36 mm
Producttype	Hoekspanner