

HOLEX**Parallelijmklem (klem), Type: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	861900 25
GTIN	4045197167514
Artikelklasse	82C

Omschrijving**Uitvoering:**

Spindel met trapeziumschroefdraad en twee draaibare klemblokken. De klemblokken hebben elk drie gladde vlakken en één vlak met een kruisprisma, zodat de klem **universeel bruikbaar is voor het spannen van de meest diverse werkstukken.**

Toepassing:

Voor **spreiden** en **spannen** van de meest diverse werkstukken.

Materiaal:

Spindel en spanblokken staal, gebruieneerd.

Spanwijdte voor klemmen a: 0 - 25 mm

Spanwijdte voor spreiden b: 20 - 48 mm

Spandiepte c: 15 mm

Maximale spankracht: 1000 N

Technische beschrijving

Maximale spankracht	1000 N
Spanwijdte voor spreiden b	20 - 48 mm
Spandiepte c	15 mm
Spanwijdte voor klemmen a	0 - 25 mm
Producttype	Lijmtang

