



Parallelijmklem (klem), Type: 50



Bestelgegevens

Bestelnummer	861900 50
GTIN	4045197167521
Artikelklasse	82C

Omschrijving

Uitvoering:

Spindel met trapeziumschroefdraad en twee draaibare klemblokken. De klemblokken hebben elk drie gladde vlakken en één vlak met een kruisprisma, zodat de klem **universeel bruikbaar is voor het spannen van de meest diverse werkstukken.**

Toepassing:

Voor **spreiden** en **spannen** van de meest diverse werkstukken.

Materiaal:

Spindel en spanblokken staal, gebruineerd.

Spanwijdte voor klemmen a: 0 - 50 mm

Spanwijdte voor spreiden b: 32 - 82 mm

Spandiepte c: 30 mm

Maximale spankracht: 2000 N

Technische beschrijving

Spanwijdte voor klemmen a	0 - 50 mm
Maximale spankracht	2000 N
Spandiepte c	30 mm
Spanwijdte voor spreiden b	32 - 82 mm
Producttype	Lijmtang

