

**HOLEX****Parallelijmklem (klem), Type: 75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	861900 75
GTIN	4045197167538
Artikelklasse	82C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spindel met trapeziumschroefdraad en twee draibare klemblokken. De klemblokken hebben elk drie gladde vlakken en één vlak met een kruisprisma, zodat de klem **universeel bruikbaar is voor het spannen van de meest diverse werkstukken.**

**Toepassing:**

Voor **spreiden** en **spannen** van de meest diverse werkstukken.

**Materiaal:**

Spindel en spanblokken staal, gebruineerd.

Spanwijdte voor klemmen a: 0 - 75 mm

Spanwijdte voor spreiden b: 40 - 115 mm

Spandiepte c: 50 mm

Maximale spankracht: 2500 N

**Technische beschrijving**

Spandiepte c	50 mm
Spanwijdte voor klemmen a	0 - 75 mm
Maximale spankracht	2500 N
Spanwijdte voor spreiden b	40 - 115 mm
Producttype	Lijmtang

