

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-920, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094385 10
GTIN	10076490489387
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-920. Met Ansell Grip Technology™: Microscopisch kleine kanalen in de nitrillaag voeren olie weg van het contactvlak en garanderen zo een goede grip. Bijzonder geschikt voor metaalproductie, evenals algemeen fabrieks- en machine-onderhoud.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Tastgevoel	goed
Grip bij olie	zeer goed
Pasvorm	zeer goed
Handschoenmaat	10

Ademend	goed
Materiaal coating	nitril
siliconenvrij	nee
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
DMF-vrij	nee
Grip bij natheid	goed
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	3131A
Dragermateriaal	Nylon
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	246 mm
Kleur	blauw
Gewicht	25 g
Breitechnologie	15G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitril
Producttype	Universele handschoenen