

Garant**Viervoudige ringratelsleutel '4 in 1', Type: 10-19****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ring-Ø D2	35 mm
Sleutelwijdte ₄	19 mm
Sleutelwijdte ₃	17 mm
Sleutelwijdte ₂	13 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h ₁	15 mm
Maximale ringhoogte h ₂	20 mm
Maximale ring-Ø D1	26 mm
Sleutelwijdte ₁	10 mm
Totale lengte L	210 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel