

Garant**Viervoudige ringratelsleutel '4 in 1', Type: 8-13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ring-Ø D1	20,2 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte ₂	10 mm
Maximale ringhoogte h ₂	16,8 mm
Maximale ring-Ø D2	24,8 mm
Totale lengte L	150 mm
Sleutelwijdte ₄	13 mm
Sleutelwijdte ₃	12 mm
Maximale ringhoogte h ₁	13,8 mm
Sleutelwijdte ₁	8 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel