

**Garant****Viervoudige ringratelsleutel '4 in 1', Type: 16-19****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	16 mm
Sleutelwijdte <sub>4</sub>	19 mm
Maximale ringhoogte h <sub>2</sub>	21,9 mm
Maximale ring-Ø D2	33,5 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	17 mm
Totale lengte L	230 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1</sub>	20,2 mm
Sleutelwijdte <sub>3</sub>	18 mm
Maximale ring-Ø D1	31,5 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel