

**HOLEX****Massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	861120 1000
GTIN	4045197657428
Artikelklasse	82C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg, zwenkbaar tot 35°. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

**Toepassing:**

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 12000 N.**

**Technische beschrijving**

Doorsnede van de geleiderail	30×15 mm
Spanwijdte	1000 mm
Uitsteeklengte	140 mm

Gewicht	5,2 kg
Producttype	Lijmtang

---

## Accessoires

Drukplaat Type GSP	861121 GSP
Drukplaat Type GSV	861121 GSV