

Mahr**Digitale beugelschroefmaatset IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421328 0-100
GTIN	4059192058517
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Beugelschroefmaten nr. 421318.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief instelkalibers.

Technische beschrijving

Aantal schroefmaten	4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal instelkalibers	3
Aantal inbegrepen batterijen	1
Batterijtype	Knoopcel
IP-klasse	IP 65

Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S2
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020430 0-100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020440 0-100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------