

**Mahr****Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421318 75-100
GTIN	4059192058463
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Innovatieve beugelschroefmaat met **10 mm grote cijfers** op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en geslepen. Hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Dankzij een comfortabele **tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen** herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498941.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	B2
Maximale afwijking	3 µm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Aantal inbegrepen batterijen	1
Spindel-Ø	6,5 mm
Aflezing	0,00005 inch
Aflezing	0,001 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
Batterijtype	Knoopcel
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--------------------------------------------------	---------------