



Parallelijmklem (klem), Type: 150



Bestelgegevens

Bestelnummer	861900 150
GTIN	4045197167552
Artikelklasse	82C

Omschrijving

Uitvoering:

Spindel met trapeziumschroefdraad en twee draibare klemblokken. De klemblokken hebben elk drie gladde vlakken en één vlak met een kruisprisma, zodat de klem **universeel bruikbaar is voor het spannen van de meest diverse werkstukken.**

Toepassing:

Voor **spreiden** en **spannen** van de meest diverse werkstukken.

Materiaal:

Spindel en spanblokken staal, gebruieneerd.

Spanwijdte voor klemmen a: 0 - 150 mm

Spanwijdte voor spreiden b: 50 - 200 mm

Spandiepte c: 100 mm

Maximale spankracht: 3500 N

Technische beschrijving

Spanwijdte voor spreiden b	50 - 200 mm
Maximale spankracht	3500 N
Spandiepte c	100 mm
Spanwijdte voor klemmen a	0 - 150 mm
Producttype	Lijmtang

