



Zware massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 800mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 861310 800 |
| GTIN | 4008158007663 |
| Artikelklasse | 83K |

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapezijschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Zwenkbaar tot 35°.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 22000 N.**

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|----------|
| Doorsnede van de geleiderail | 40×20 mm |
| Spanwijdte | 800 mm |

| | |
|----------------|----------|
| Gewicht | 8,4 kg |
| Uitsteeklengte | 175 mm |
| Producttype | Lijmtang |

Accessoires

| | |
|--|--------|
| Aandrukplaat inclusief bevestigingsmateriaal | 861130 |
| Spindel met knevel en aandrukplaat | 861340 |