

Hartig

**Binnenschroefmaat met dubbele meetbek, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	426900 50-75
GTIN	4250099624021
Artikelklasse	46P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel geharde, gepolijste en gelepte spindel. Getrapte en afgeronde meetbekken, HM-uitgerust. Gelijkblijvende meetdruk dankzij gevoeligheidsratel. Meettrommel met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Schroefmaat verchromd. Met stelschroef en vastzetschroef.

**Accessoires:**

Instelringen nr. 484030.

**Opmerking:**

Uitvoering tot 600 mm meetbereik op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Meettrommel-Ø	21 mm
Maximale afwijking	3 µm
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	50 - 75 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B4

Producttype	Meetbekschroefmaat voor binnenmeting
-------------	--------------------------------------

## Dienstverlening

Kalibratie Meetbekschroefmaat voor binnenmeting Maximaal meetbereik 75 mm	022360 75
--	-----------

## Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 175 mm	484030 175
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 3 mm	484030 3
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 38 mm	484030 38
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm	484030 46
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 275 mm	484030 275
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 17 mm	484030 17
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 36 mm	484030 36
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm	484030 42
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 125 mm	484030 125
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 225 mm	484030 225
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 150 mm	484030 150

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 200 mm	484030 200
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 32 mm	484030 32
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 13 mm	484030 13
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 15 mm	484030 15
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 24 mm	484030 24
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 34 mm	484030 34
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 4 mm	484030 4
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 26 mm	484030 26
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 5 mm	484030 5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm	484030 19
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm	484030 44

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm

484030 85