



HOLEX CleverDrill set korte boren HSS nr. 113005, type N met cassette, ongecoat, Type: 1-10



Bestelgegevens

Bestelnummer	113510 1-10
GTIN	4045197972866
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit korte boren nr. 113005.

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping.

Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Inwendige koeling: nee

Schacht: cilinderschacht

Boorbereik: 1 - 10 mm

Aantal boren: 19

Boren steeds oplopend: 0,5 mm

Technische beschrijving

Schacht	cilinderschacht
Boren steeds oplopend	0,5 mm
Boorbereik	1 - 10 mm
Aantal boren	19

Aantal snijkanten Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 1897
Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Tophoek	130 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	63 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	35 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	32 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	30 m/min	K
CuZn	geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 2 mm	113005 2
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 5 mm	113005 5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 10 mm	113005 10
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 7 mm	113005 7
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 6 mm	113005 6
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 9 mm	113005 9
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 4 mm	113005 4
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 8 mm	113005 8
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS Ø DC h8 3 mm	113005 3