



## Led-acculamp 0-variant zonder accu, 18,0 V, Type: M18ONESLSP



### Bestelgegevens

Bestelnummer	073211 M18ONESLSP
GTIN	
Artikelklasse	07A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.

- **ONE-KEY™ technologie voor geavanceerde instellingen en draadloze controle van de straler op max. 15 m.**
  - **Geoptimaliseerde helderheid en looptijd bij vastlegging van het vermogen tussen 0 en 4400 lumen.**
  - **Programmering van de automatische tijdschakeling (op specifieke tijdstippen wordt de straler automatisch in- en weer uitgeschakeld).**
  - **180° en 360° elektronische lichtregeling voor oppervlakte- of omgevingsverlichting.**
  - **Hybride: Gebruik in combinatie met M18™ REDLITHIUM-ION™ accu's of kabels.**
- De bouwlamp biedt een volledige verlichting van 360 graden, is een ideale oplossing voor belichting van het oppervlak en bij bovenhands werken.
- **Zeer efficiënte TRUEVIEW™ verlichtingsoplossing.**
  - **Versterkt ophanggat en zelfcenterende metalen haak voor het ophangen van de straler aan pennen of buizen.**
  - **Bij gebruik van de kabelaan sluiting is het mogelijk meerdere stralers in serie te schakelen.**

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

#### T.b.v.:

Milwaukee 18 V accu's (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

**Levering:**

**acculamp zonder accu en zonder lader.**

## Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	M18ONESLSP-0
Uitstraalhoek	180 - 360 graden
IP-klasse	IP 54
Lichtstroom stand 2	2100 lm
Brandduur	8 h
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Gewicht zonder accu	4700 g
Lichtbron	Led-module
Lichtstroom	4400 lm
Energievoorziening	Accuvoeding
ATEX-zone	geen
Productnaamattribuut	18,0 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Werklamp

## Accessoires

Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C