



Accu-slagschroefmachine, Type: GDR18160



Bestelgegevens

Bestelnummer	074052 GDR18160
GTIN	3165140889117
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-slagschroefmachine

- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Weergave van het acculadingsniveau.**

Compacte 18 V / 2,0 Ah accu-slagschroefmachine.

- **Hoog draaimoment en hoog aantal slagen (3.200 min⁻¹) voor een hoge werksnelheid bij schroefwerkzaamheden in metaal (tot M14) en hout.**
- **Zeer korte uitvoering voor een perfecte hantering ook in zeer beperkte ruimtes en bovenhands.**

Voordeel:

Krachtig dankzij een hoog draaimoment.

Levering:

Inclusief 2 x Li-ion-accu's, lader, L-BOXX.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073867.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Fabrikantnummer: GDR V18-160

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 2 Ah
Accuspanning: 18 V
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9): M14

Technische beschrijving

Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Typisch gebruik	Strong
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Gewicht	1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN	10 m/s ²
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Hoogte	234 mm
Accucapaciteit	2 Ah
Fabrikantnummer	GDR V18-160
Maximaal toerental 1e versnelling	2800 min ⁻¹
Lengte	153 mm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Binnenzeskant
Accuspanning	18 V
Aantal slagen	0 - 3200 min ⁻¹
Maximaal draaimoment hard	160 Nm
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

Gegevensblad

Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073851 B18