

**Kernboormachine compact, Producent-ID: 72721561****Bestelgegevens**

Bestelnummer	076526 72721561
GTIN	4014586632735
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem kleine en lichte compacte magneet-kernboormachine met 1 stand, haakse aandrijving en zeer geringe afmetingen voor gebruik op krappe werkplekken en de bouwplaats.

- **Vast staande boormotor voor gebruik op krappe werkplekken.**
- **Plaatsbesparende, vanaf beide zijden bruikbare ratelbediening.**
- **Gemakkelijk aanzetten van de machine dankzij een gewicht van 7,5 kg.**
- **Inwendige koelsmering met handpomp.**
- **Comfort-weergave van magnetische bevestigingskracht.**
- **Kantelsensor.**
- **Elektronische toerentalregeling.**
- **Toerentalgeheugen 'Memory Function'.**

Levering:

Inclusief 1 × ratel 3/8 inch, 1 × dopsleutelverlenging 3/8 inch, koelmiddelpomp, sjoband, spaanhaak, centreerstift, aanraakbeveiliging, extra handgreep, 2 × binnenzeskantsleutel 5 en 8 mm, 2 × binnenzeskantsleutel met T-greep 5 en 8 mm, koffer.

Verpakking: Transportkoffer

Fabrikantnummer: KBC 35

Wattage: 1100 W

Maximaal toerental: 130 - 520 min⁻¹

Gereedschapsopname afmeting: 3/4" Weldon

Maximale tap-Ø in staal: M12

Maximale spiraalboor-Ø in staal: 16 mm

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	KBC 35
Wattage	1100 W
Maximaal toerental	130 - 520 min ⁻¹
Maximale tap-Ø in staal	M12 mm
Gewicht	7,5 kg
Hoogte	169 mm
Maximale verzink-Ø	32 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm
Lengte magneetvoet	175 mm
Werkslag	46 mm
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch Weldon
Breedte magneetvoet	80 mm
Boordiepte	Kernboor in staal maximaal 35 mm mm
Verpakking	Transportkoffer