

Garant**Polijtschijf (SiC), Ø 125 mm, Korrelgrootte: 150****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 566970 150 |
| GTIN | 4045197973306 |
| Artikelklasse | 51M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Elastische polyurethaan-polijtschijven voorzien van SiC-slijpkorrel.

Toepassing:

Voor bewerking van grotere oppervlakken. Door de afzonderlijke korrelgroottes na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen. Geen polijstpasta nodig. Optimaal voor **ruwdiepteverbetering** na de voorbewerking.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Vormbeschrijving | vlak |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Non-ferro- en zachte metalen |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| Maximale omtreksnelheid | 30 m/s |
| Productnaamattribuut | Ø 125 mm |

Producttype

Polijschijf

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |