


Garant**Polijtschijf (SiC), Ø 125 mm, Korrelgrootte: 800****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566970 800
GTIN	4045197973337
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Elastische polyurethaan-polijtschijven voorzien van SiC-slijpkorrel.

Toepassing:

Voor bewerking van grotere oppervlakken. Door de afzonderlijke korrelgroottes na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen. Geen polijstpasta nodig. Fijn **spiegelglansoppervlak**.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Vormbeschrijving	vlak
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Non-ferro- en zachte metalen
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	30 m/s
Productnaamattribuut	Ø 125 mm

Producttype

Polijschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		