

**Garant****Polijtschijf (SiC), Ø 125 mm, Korrelgrootte: 400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566970 400
GTIN	4045197973320
Artikelklasse	51M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Elastische polyurethaan-polijtschijven voorzien van SiC-slijpkorrel.

**Toepassing:**

Voor bewerking van grotere oppervlakken. Door de afzonderlijke korrelgroottes na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen. Geen polijstpasta nodig. Licht **glanzende finish**.

**Technische beschrijving**

Boring-Ø	22,23 mm
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Vormbeschrijving	vlak
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
geoptimaliseerd voor materiaal	Non-ferro- en zachte metalen
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	30 m/s
Productnaamattribuut	Ø 125 mm

Producttype

Polijschijf

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		