


**Garant****Klemstukvoorzetbek, Voor bekbreedte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	362392 125
GTIN	4045197973108
Artikelklasse	31S

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoge nauwkeurigheid bij het spannen. De extra bekken vergroten de toepassingsmogelijkheden van uw bankschroef enorm. Geoptimaliseerde tandvorm voor hoge houdkrachten. Wisselbek met 2 spanniveaus. Eén spanniveau met 3 mm hoogte en één spanniveau met 5 mm hoogte.

**Technische beschrijving**

Bekbreedte b	12 mm
Bekhoogte h	40 mm
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	Titan 2
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	HD-Allmatic
Geschikt voor kleurcode	HD-HOLEX
Geschikt voor kleurcode	Basic
Geschikt voor kleurcode	TC

Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	HD-machineklem
Voor bekbreedte	125 mm
Producttype	Bankschroefbekken