



Getrapte bek mobiel, Voor type: 160



Bestelgegevens

Bestelnummer	361450 160
GTIN	4250364403382
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar.

Maat 90, 125 en 160 met **Click-snelwisselsysteem**, bij nr. 361440 alleen in maat 90 en 125.

Toepassing:

Voor het spannen van parallel voorbereekte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken.

Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.

Technische beschrijving

Lengte l_1	64 mm
Hoogte h_1	25 mm
Bekhoogte h	50 mm

Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Bekbreedte b	160 mm
Beklengte l	114 mm
Producttype	Bankschroefbekken