

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-816, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094356 11
GTIN	10076490450035
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-816. Extreem dunne en robuuste handschoen door **18-gauge breitech**niek.

Verhoogde levensduur en slijtvastheid dankzij schuimcoating met FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Vrij van oplosmiddelen en schadelijke stoffen**, gecertificeerd volgens Oeko-Tex Standard. Bijzonder geschikt voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is, zoals bij eindmontage van elektromotoren, airconditioning, kabelbomen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie II

Handschoentype	Universele handschoenen
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
EN 388	4121A
Dragermateriaal	Nylon spandex
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	219 mm
Kleur	zwart / blauw
Gewicht	20,4 g
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen